



## Accu-klopboorschroefmachine, Type: M12FPD2-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070110 M12FPD2-2
GTIN	4058546376628
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.**
  - **REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.**
  - **Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.**
  - **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
  - **Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.**
  - **Led-verlichting van het werkgebied.**
  - **Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.**
  - **REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.**
- FUEL™ compacte accu-slagschroefmachine, lengte slechts 152 mm. 13-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand en klopboorstand.

#### Voordeel:

Slechts 168 mm lang.

#### Levering:

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 – 073816, 073827 en 073840.

De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

---

**Technische beschrijving**

Motortype	FUEL™
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Gewicht	1,2 kg
Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	2 Ah
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Typisch gebruik	Strong
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Accuspanning	12 V
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	15,7 m/s <sup>2</sup>
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer	M12FPD-202X
Maximaal toerental 2e versnelling	1550 min <sup>-1</sup>
geschikt voor materiaal	Metselwerk
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Beton
maximaal draaimoment	45 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm

---

Producttype

Klopboorschroefmachine

---

**Accessoires**

Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12

073814 MB12

Acculader Type M1218C

073840 M1218C

Acculader Type M1218FC

073840 M1218FC