



Accu-klopboorschroefmachine, Type: M12FPD2-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.**
 - **REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.**
 - **Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.**
 - **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.**
 - **Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.**
 - **Led-verlichting van het werkgebied.**
 - **Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.**
 - **REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.**
- FUEL™ compacte accu-slagschroefmachine, lengte slechts 152 mm. 13-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand en klopboorstand.

Voordeel:

Compacte, accu dient als voet.

Levering:

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 – 073816, 073827 en 073840.

De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	15,7 m/s ²
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s ²
Gewicht	1,5 kg
maximaal draaimoment	45 Nm
Accucapaciteit	4 Ah
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1550 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Metselwerk
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Steen
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Motortype	FUEL™
Typisch gebruik	Strong
Fabrikantnummer	M12FPD-402X
Accuspanning	12 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Aantal inbegrepen accu's	2

Producttype

Klopboorschroefmachine

Accessoires

Acculader Type M1218C

073840 M1218C

Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12

073815 MB12

Acculader Type M1218FC

073840 M1218FC