

**HM-hamerboor SDS-plus '7X', Øx totale lengte: 25X450mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789058 25X450
GTIN	4059952532240
Artikelklasse	76K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nieuwe generatie **EXPERT SDS-Plus '7X'** met gelaste volhardmetalen kop met 4 snijkanten. Snijkanten vormgegeven voor hoge boorcapaciteit, lange levensduur en geringe slijtage. Kop blijft niet haken in gewapend beton.

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. Ontwerp met **2+2-spiralen** voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

**Technische beschrijving**

Spiraallengte	400 mm
totale lengte	450 mm
Ø	25 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor