

**HM-hamerboor SDS-max '8X', Ø×totale lengte: 20X320mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 789206 20X320 |
| GTIN | 4059952533025 |
| Artikelklasse | 76K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Nieuwe generatie **EXPERT SDS-max '8X'** met gelaste volhardmetalen kop met 4 snijkanten. Snijkanten vormgegeven voor hoge boorcapaciteit, lange levensduur en geringe slijtage. Haken niet in gewapend beton.

Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.

Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Boor van de generatie SDS-max-7 (met ingebedde hardmetalen snijkanten, gesoldeerd) in de gr. 35×520 – 52×520 onder nr. 789204.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|------------|
| Spiraallengte | 200 mm |
| totale lengte | 320 mm |
| Ø | 20 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Toepassing met slag / geen slag | Klopbooren |
| Schacht | SDS Max |
| Producttype | Steenboor |

