

**HM-hamerboor SDS-max '8X', Ø×totale lengte: 25X520mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789206 25X520
GTIN	4059952533155
Artikelklasse	76K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nieuwe generatie **EXPERT SDS-max '8X'** met gelaste volhardmetalen kop met 4 snijkanten. Snijkanten vormgegeven voor hoge boorcapaciteit, lange levensduur en geringe slijtage. Haken niet in gewapend beton.

**Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.**

Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

**Opmerking:**

Boor van de generatie SDS-max-7 (met ingebedde hardmetalen snijkanten, gesoldeerd) in de gr. 35×520 – 52×520 onder nr. 789204.

**Technische beschrijving**

totale lengte	520 mm
Spiraallengte	400 mm
Ø	25 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Max
Producttype	Steenboor

