

**Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

goed afleesbaar display. HM-uitgeruste meetvlakken.

Digitale en analoge aflezing. Stof- en spatwaterdichte metalen behuizing.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. 1 kogel voor het meten van gebogen vlakken. 1 instelmaat.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maximale afwijking	5 µm
Batterijtype	Knoopcel
Meetbereik	50 - 75 mm
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B2
Spindel-Ø	6,5 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding

Spoed van de spindel	0,5 mm
IP-klasse	IP 54
Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032