

Garant**Snijplaathouder Medium voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 44/60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274010 44/60
GTIN	4067263778691
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

minimale 1e insteek-Ø D_1	44 mm
maximale snijdiepte t_{max}	26 mm
maximale 1e insteek-Ø D_2	60 mm
Inzetsoort	rechts
Systemsleutel	ja
Steekbreedte w	3 mm

Producttype

Snijplaathouder