

Garant**Snijplaathouder Medium voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 42/60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274020 42/60
GTIN	4067263021728
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{\max}	28 mm
maximale 1e insteek-Ø D_2	60 mm
minimale 1e insteek-Ø D_1	42 mm
Inzetsoort	rechts
Systemsleutel	ja
Steekbreedte w	4 mm

Producttype

Snijplaathouder