

**TMSERROR, Type: GBH18V21****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

18 V accu-boorhamer met SDS-plus gereedschapsopname en borstelloze motor.

- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Extreem robuust: Electronic Motor Protection schakelt de motor uit bij overbelasting; ook na een valtest van 2 m op beton nog volledig functioneel.**

Levering:

Accu boorhamer GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Maximale spiraalboor-Ø in beton	21 mm

Toerentalbereik	0 - 1800 min ⁻¹
Gewicht zonder accu	2,4 kg
Slagenergie	2 J
Maximaal aantal slagen	5100 min ⁻¹
Fabrikantnummer	GBH 18V-21
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Producttype	Boorhamer

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073851 B18
--	------------