

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614770 12
GTIN	4067263001119
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekhoogte $h_1$	5,3 mm
Sleutellengte L	174 mm
Ringhoogte $h_2$	9,2 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Ring-Ø D	23,7 mm
Bekbreedte b	27,6 mm
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutels