

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel met Eterlux-blad licht, Lengte: 1000/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	920014 1000/2
GTIN	4067263001386
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel – elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de **hoogte van de hele werkplek** aangepast.

Kleur:

Onderstel antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

Hefstaander geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

Opmerking:

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

- **Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop, tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.**
- **Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouw delen.**

Technische beschrijving

Materiaal werkblad	Eterlux
Werkblad lengte	1000 mm
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Werkblad diepte	800 mm
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Laagdikte	2,7 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Gewicht	70 kg
Serie	Workstation
Werkblad dikte	40 mm
Nominale spanning	250 V
Diepte	800 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Model	eLevel
Stekkertype ingang	F
Breedte	1000 mm
Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Producttype

Werktafel