

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel met Eterlux-blad licht, Lengte: 2000/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920014 2000/2
GTIN	4067263001409
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Workstation eLevel** – elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de **hoogte van de hele werkplek** aangepast.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar**.

**Hefstaander** geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar**.

**Zij- en achterwand** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar**.

**Opmerking:**

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefunit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

- **Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop, tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.**
- **Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouw delen.**

## Technische beschrijving

Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs
Model	eLevel
Principe van de hoogteverstelling	complete opbouw
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Materiaal werkblad	Eterlux
Nominale spanning	250 V
Gewicht	93 kg
Stekkertype ingang	F
Serie	Workstation
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Breedte	2000 mm
Werkblad diepte	800 mm
Diepte	800 mm
Werkblad lengte	2000 mm
Laagdikte	2,7 mm
Werkblad dikte	40 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Toplaag werkblad	Eterlux (melamine / fenolhars)
Oppervlak werkblad	Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Producttype

Werktafel