

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ met bamboeblad, Lengte: 1500/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920026 1500/2
GTIN	4067263001515
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Workstation eLevel+** elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling met elektronisch bedieningspaneel. Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie. Door bediening wordt de hoogte van het werkblad aangepast.

**Kleur:**

**Onderstel** antracietgrijs, RAL 7016, **niet configureerbaar.**

**Hefkolom** geëloxeerd aluminium, **niet configureerbaar.**

**Zij- en achterwand** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating, configureerbaar.**

**Opmerking:**

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 920350 gebruiken (beknellingsgevaar).**

De maten met .../2 zijn uitgerust met een alternatieve hefuniteit. Technische gegevens zijn vergelijkbaar met de vorige hefunits, kleine afwijkingen. Het bedieningspaneel is bij deze maten visueel anders, maar functioneel hetzelfde.

- **Registratie van deze artikelnummers alleen na voorafgaand overleg met de technische inkoop tel. +31 (0) 74 207 70 00, de actuele beschikbaarheid moet worden gecontroleerd.**
- **Neem de maximale belastbaarheid in acht; deze mag in geen geval worden overschreden! Bijzonder belangrijk bij de planning van staanderopbouw delen.**

## Technische beschrijving

Gewicht	90 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Hoogte met achterwand	1000 mm
Materiaal werkblad	Bamboe
Serie	Workstation
Stekkertype ingang	F
Breedte	1500 mm
Werkblad dikte	50 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Nominale spanning	250 V
Hoogteverstelling traploos	ja
Diepte	800 mm
Werkblad diepte	700 mm
Principe van de hoogteverstelling	alleen met werkblad
Model	eLevel+
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Nivellering	25 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werktafel

