

**Veeltand-bitdop, 1/2 inch, lang, Voor schroeven: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642913 M10
GTIN	4062406235567
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor XZN-schroeven.

Norm:

DIN 2324

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	22 mm
Lengte	140 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dop

