

**Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch, Voor schroeven: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642813 M6
GTIN	4062406235499
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor XZN-schroeven.

Norm:

DIN 2324

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Voor schroeven	M6
Ø aandrijfzijde	22 mm
Lengte	55 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Producttype	Dop

