



## Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met kogelkop, Zeskant: 10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	643413 10
GTIN	4062406235680
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor schroefwerkzaamheden onder een hoek van max. 25°.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

### Technische beschrijving

Zeskant	10 mm
Ø aandrijfzijde	22 mm
Lengte	100 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
met kogelkop	ja
met klemring	nee

Producttype

Dop