

Garant**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Ø D: 33,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216100 33,5
GTIN	4045197429612
Artikelklasse	210

Omschrijving**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219805 (15IP; 3,8 Nm)
geschikte wisselplaat	SD.. 090308
Totale lengte L_{totaal}	140 mm
Maximale afschuin- $\varnothing D_{\text{max}}$	45,8 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Aantal snijkanten Z	5
$\varnothing D$	33,8 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Instelhoek κ	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard

Producttype

Fasenfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig

219804

Wisselplaatschroevenset10-delig

219805

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 15IP

674252 15IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 3,8 Nm

211750 3,8