

Garant**Fasenfrees 45°, met schroefdraad, Ø D: 33,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Artikelklasse	210

Omschrijving

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SD.. 090308
Ø D ₂	28,7 mm
Snijkant-Ø D _c	33,5 mm
Maximale afschuin-Ø D _{max}	45,8 mm
Afkoppellengte L ₁	24 mm
Wisselplaatschroevenset	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Opnamedraad M	M16
Minimale insteek-Ø D _{min}	46 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Aantal snijkanten Z	5

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219804
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
Wisselplaatschroevenset10-delig	219805