

Garant**SCLT 05T104, HB7735, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Artikelklasse	21A

Omschrijving

SCLT 05T104 UNI Hoekradius: 0,4 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SCLT 05T104
Soort	HB7735
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu kunststoffen	geschikt	410 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	410 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	205 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		