



## KOMET® verzinker 45°, Weldonschacht, Voor DIN-schroeven met verzonken kop: M18



### Bestelgegevens

Bestelnummer	216600 M18
GTIN	4047109013025
Artikelklasse	24D

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het **afbramen** van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 – M20. Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

#### Opmerking:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.

### Technische beschrijving

Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	26-660
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Wisselplaatschroevenset	239653 10IP (2,8 Nm)
Maximale afschuin-Ø D <sub>max</sub>	34 mm
voor DIN-schroeven met verzonken kop	M18
geschikte wisselplaat	TO.. 1403
Aantal snijkanten Z	2
Aantal wisselplaten	2
Verzink-Ø D	16 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Inwendige koeling	nee
Verzinkhoek	90 graden
Producttype	Verzinkboren

---

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP	239653 10IP
--	-------------