



Meervoudige-hoekmagneet, Ferriet



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 085964 |
| GTIN | 5012095018698 |
| Artikelklasse | 08Q |

Omschrijving

Uitvoering:

Met hoeken van **30°, 45°, 60°, 75°** en **90°**. Temperatuurbestendig tot maximaal 180 °C.

Maximale nominale houdkracht: 100 N

Boring-Ø: 5 mm

Hoogte: 65 mm

Lengte: 100,5 mm

Dikte: 12 mm

Gewicht: 0,3 kg

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Boring-Ø | 5 mm |
| Maximale nominale houdkracht | 100 N |
| Dikte | 12 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Hoogte | 65 mm |
| maximale temperatuurbestendigheid | 180 °C |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Lengte | 100,5 mm |
| Materiaal magneetkern | Ferriet |
| Producttype | Magneet gereedschapshouder |