



KOMET® verzinker 45°, Weldonschacht, Voor DIN-schroeven met verzonken kop: M20



Bestelgegevens

Bestelnummer	216600 M20
GTIN	4047109013032
Artikelklasse	24D

Omschrijving

Toepassing:

Voor het **afbramen** van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 – M20. Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

Opmerking:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239653 10IP (2,8 Nm)
geschikte wisselplaat	TO.. 1403
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	26-660
voor DIN-schroeven met verzonken kop	M20
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Maximale afschuin-Ø D _{max}	37 mm
Aantal snijkanten Z	2
Aantal wisselplaten	2
Verzink-Ø D	19 mm
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Inwendige koeling	nee
Verzinkhoek	90 graden
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP	239653 10IP
------------------------------------------------------	-------------