

Yale

Hefboomtakel met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 1,6t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086015 1,6
GTIN	4025092076470
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Werktuigen met **plaatstalen behuizing**, zeer laag gewicht, standaard **kettingvrijschakeling**, **lage constructie**, **draaibaar** gelagerde, gesmede haken. Universele takel model "PT".

Toepassing:

Veelzijdig universeel apparaat ook onder moeilijke omstandigheden.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijschakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

Technische beschrijving

Aantal kettingen	1
Belastbaarheid	1600 kg
minimale lengte tussen de haken	337 mm
Hefvermogen bij nomin. last	31 daN
Kettingvrijschakeling	ja
Behuizing materiaal	Staal
Belastbaarheid t	1,6 t
Normale hefhoogte	1,5 m
Gewicht	9,4 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel