

Garant**RDHX 1003 MOT, HB735, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212254 UNI
GTIN	4045197601902
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

ISO-code wisselplaat: RDHX 1003 MOT

Type: UNI

Technische beschrijving

Type	UNI
ISO-code wisselplaat	RDHX 1003 MOT
Snijmateriaal	HM
Soort	HB735
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	255 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		