

**Garant****RDEX 12T3 MOSN, HB7535, Type: INOX**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212280 INOX
GTIN	4045197303783
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

**Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.**

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

## Technische beschrijving

Type	INOX
ISO-code wisselplaat	RDEX 12T3 MOSN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7535
Voeding $f_z$ per tand	0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	175 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	175 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	60 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		