



Universele telescoopladder 4-delig, aantal sporten: 4X3



Bestelgegevens

Bestelnummer	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele aanlegladder, trapladder en ladder geschikt voor trappen in één. Werkhoogte bij alle varianten in sportenafstand van 280 mm instelbaar. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen. Compacte transportafmetingen, kan in elkaar worden geschoven om ruimte te besparen. Eenvoudig te bedienen, automatisch vergrendelend aluminium veiligheidslamellenscharnier. Veilige hoogteverstelling door middel van 4 trekgrepen van spuitgietaluminium. Met uitklapbare steunen voor gebruik als aanlegladder conform EN 131-1 (niet bij gr. 4x3). De steunen kunnen worden neergeklapt voor transport of bij gebruik als trapladder om ruimte te besparen.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Breedte ingeklapt	0,5 m
Aanlegladder werkhoogte ca.	3,85 m
Opstapje uitvoering	Sport

Ladderlengte uitgeschoven	2,98 m
Trapladder werkhoogte ca.	2,75 m
Lengte ingeklapt	1,05 m
Diepte ingeklapt	0,21 m
Aantal treden	4×3
Norm	DIN EN 131-2
Gewicht	9 kg
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladder, universeel