

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Power Force, Inhoud (ml of l): 200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088006 200
GTIN	4067263120551
Artikelklasse	01L

**Omschrijving****Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

**Extremе ontvettingskracht** door hybride technologie. Ingebrande verontreinigingen, speciale vetten, oliën, roet, rubberdeeltjes, bitumen, wassen en pasta's worden door middel van plantenextracten losgemaakt en door de tensidetechnologie snel van het oppervlak verwijderd. Jerrycan van 200 liter.

Power Force is een waterige, schuimarme reiniger, gebaseerd op duurzame producten. Door de natuurlijke materialen worden verontreinigingen krachtig opgelost zonder de oppervlakken aan te tasten. Een aangename geur, de afwezigheid van oplosmiddelen en VOC maakt dit een perfecte begeleider voor krachtig, veilig werken. Power Force is een effectief alternatief voor oplosmiddelen. Naast de handmatige toepassing kan het ook in onderdelenreinigingsapparaten worden ingebouwd. Bij deze toepassing kan de reiniger meerdere keren worden gebruikt en ondersteunt deze het circulaire gedachtegoed. Dit bespaart niet alleen grondstoffen, maar voorkomt ook verspilling. Door de NSF-certificering is de reiniger niet alleen toepasbaar in het onderhoud, maar ook in de levensmiddelenindustrie.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig en machinaal toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

## Technische beschrijving

Temperatuur toepassingsgebied	2 - 40 °C
Kookpunt	100 °C
Kleur	transparant
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Vorm	vloeibaar
pH-waarde	10,5 - 11
Inhoud	200 l
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Dichtheid	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Uitvoering	Vat
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger