

**Garant****RDHX 1604 MOTN, HB7515, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212298 ST1400
GTIN	4045197553829
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

Voeding  $f_z$  per tand: 0,3 mm

ISO-code wisselplaat: RDHX 1604 MOTN

Type: ST1400

## Technische beschrijving

Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	RDHX 1604 MOTN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7515
Voeding $f_z$ per tand	0,3 mm

Aantal wisselingen/snijkant	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	430 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	330 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	270 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	300 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	210 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	230 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		