

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7515, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212243 ST1400
GTIN	4045197554314
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,22 mm

ISO-code wisselplaat: RDHX 1003 MOTN

Type: ST1400

Technische beschrijving

Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	RDHX 1003 MOTN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7515
Voeding f_z per tand	0,22 mm

Aantal wisselingen/snijkant	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	430 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	330 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	270 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	300 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	210 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	230 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		