

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN725, Type: HART**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212247 HART
GTIN	4045197375292
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Met aanhaalmoment 3,0 Nm monteren.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,16 mm

ISO-code wisselplaat: RDHX 1003 MOTN

Type: HART

Hoekradius: 5 mm

Technische beschrijving

Type	HART
ISO-code wisselplaat	RDHX 1003 MOTN
Hoekradius	5 mm
Snijmateriaal	CBN

Soort	CBN725
Voeding f_z per tand	0,16 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen