


SOMT.....ER-FL, CA6535, Type: 10

Bestelgegevens

Bestelnummer	222092 10
GTIN	4960664708253
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

Wisselplaat met 4-snijanten, met convexe snijanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De **FL-geometrie** (oppervlakgeoriënteerd) is de eerste keuze bij het voorbereiden op machines met gering vermogen.

Niet voor helix-, duik- en contourfrezes of bij steile wanden gebruiken.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,2 – 1,2 mm
Type	S
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	3 mm
Hoekradius	2 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Wisselplaatafmeting	10

ISO-code wisselplaat	SOMT140520ER-FL
Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		