


SOMT....20ER-GM, PR1510, Type: 10

Bestelgegevens

Bestelnummer	222074 10
GTIN	4960664708086
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

Wisselplaat met 4-snijanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De **GM-geometrie** is de eerste keuze voor de algemene bewerking.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,5 – 2 mm
Type	GG
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	3 mm
Hoekradius	2 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Wisselplaatafmeting	10
ISO-code wisselplaat	SOMT140520ER-GM

Soort	PR1510
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		