

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
32/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
Afkoppellengte L_1	160 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Totale lengte L	277 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Instelhoek κ	93 graden
ISO-code houder	A32X SDUCR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Serie	Master Mute
Plaatafmeting	11 mm
niet spanbaar bereik S	192 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang