

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

ISO-code houder	A20X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Totale lengte L	177 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Instelhoek κ	93 graden
Afkoppellengte L_1	100 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
niet spanbaar bereik S	120 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang