

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
32/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Afkoppellengte L_1	160 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Instelhoek κ	95 graden
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
ISO-code houder	A30X SCLCR/L09
Totale lengte L	277 mm
Plaatafmeting	9 mm
Serie	Master Mute
niet spanbaar bereik S	192 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang