

Garant**GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting:
25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	222 mm
ISO-code houder	A25X SCLCR/L09
Serie	Master Mute
Schacht-Ø D_s	25 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Afkoppellengte L_1	125 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Instelhoek κ	95 graden
niet spanbaar bereik S	155 mm
Norm	DIN 8024

Inzetsoort	rechts
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang