

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Instelhoek κ	93 graden
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	20 mm
Totale lengte L	151 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Serie	Master Mute
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	A16X SDUCR/L07
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Afkoppellengte L_1	80 mm
niet spanbaar bereik S	96 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang