

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Totale lengte L	222 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 47
Plaatafmeting	11 mm
Instelhoek κ	90 graden
ISO-code houder	A25X STF-CR/L11
Afkoppellengte L_1	125 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
niet spanbaar bereik S	155 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang