

**Garant****GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Artikelklasse	29E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

**Opmerking:**

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	345 mm
Serie	Master Mute
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	50 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Plaatafmeting	16 mm
Instelhoek $\kappa$	90 graden
ISO-code houder	A40X STF CR/L16
Schacht-Ø $D_s$	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 50
Middenverplaatsing $L_3$	27 mm
niet spanbaar bereik S	240 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Trilling	gedempt

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang