

Garant**GARANT Master Mute boorstang, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak.

Opmerking:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 50
Middenverplaatsing L ₃	22 mm
Totale lengte L	277 mm
Afkoppellengte L ₁	160 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 16T3..
Instelhoek κ	90 graden
Minimale voorboor-Ø D _{min}	40 mm
Serie	Master Mute
ISO-code houder	A32X STFCL/L16
niet spanbaar bereik S	192 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links

Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang