



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 3×D, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232245 18
GTIN	4045197658081
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 18 - 24 mm

Nuttige lengte L₁: 66,7 mm

Schacht-Ø D_s: 25 mm

Schachtlengte L_s: 56 mm

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX9
Nuttige lengte L ₁	66,7 mm
Ø-bereik D _c	18 - 24 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Schachtlengte L _s	56 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9	674248 TX9
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9