

**BDMT 070304 ER-JS, PR1535, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227149 INOX
GTIN	4960664731169
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ . Exact  $90^\circ$  tot  $a_p = 4$  mm.

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,05 – 0,08 mm
Hoekradius	0,4 mm
Type	INOX
Soort	PR1535
ISO-code wisselplaat	BDMT 070304 ER-JS
Soort	PR1535
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		