

Mitutoyo**Digitaal hoogtmeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang,
Afschrijfhoogte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	445136 300
GTIN	4946368859248
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

ABSOLUTE meetfunctie, niet opnieuw het referentiepunt moeten instellen na opnieuw inschakelen en onbegrensde verplaatsingssnelheid. Groot en lichtlopend handwiel. HM-uitgeruste afschrijfnaald en Digimatic-gegevensuitgang. Groot LCD-display (cijferhoogte 12 mm) voor eenvoudige, foutloze aflezing.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 gr. 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443510 gr. 300.

Accessoires:

Houder nr. 445180, signaalkabel nr. 497080.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Batterijvoeding
Zuildoorsnede	35×12 mm
Voetlengte	149 mm
Voetbreedte	100 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Maximale afwijking	0,03 mm
Afschrijfhoogte	300 mm
Aflezing	0,01 mm
Batterijlevensduur ca.	20000 h
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	Fabrieksnorm
Cijferhoogte	12 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	E1
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 300 mm	024640 300

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 300 mm	443510 300