



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	232250 12
GTIN	4045197589033
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L₁: 60,3 mm

Schacht-Ø D_s: 20 mm

Schachtlengte L_s: 50 mm

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

Ø-bereik D _c	12 - 12,5 mm
Spanschroeven	232990 TX7
Schacht-Ø D _s	20 mm
Nuttige lengte L ₁	60,3 mm
Schachtlengte L _s	50 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm

211750 0,6

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX7

232990 TX7

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX7

674248 TX7