

Garant**Digitale beugelschroefmaat HCT IP67 en Bluetooth, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421575 75-100
GTIN	4067263036685
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:**

Innovatieve beugelschroefmaat IP67 HCT met Bluetooth 5.0 en **12 mm grote cijfers** op een contrastrijk display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Door de automatische uitschakeling worden een zeer lange batterijlevensduur bereikt. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en geslepen. Afgeschuinde hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling in elke gewenste positie. Compatibel met de optionele mobiele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (gratis beschikbaar voor Android en iOS) en de HCT Windows App (beschikbaar voor Windows). Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR 2032. 1 instelmaat.

Technische beschrijving

Meetbereik	75 - 100 mm
------------	-------------

Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	HCT
Spoed van de spindel	1 mm
Aantal instelkalibers	1
Batterijtype	Knoopcel
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 67
Spindel-Ø	6,5 mm
Uitvoering meetvlak	Hardmetaal
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,001 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	12 mm
Kalibratie	B2
Maximale afwijking	3 µm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Uitvoering spindel	Gehard en geslepen
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Omschakeling relatieve/absolute meting	ja
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

022050 100

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032