



## Led-straler met dimfunctie CONNECT, Type: NOVA-4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081233 NOVA-4
GTIN	5708997006726
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap. Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgegoten aluminium is extreem robuust en

resistent tegen zware stoten, schokken en trillingen. Voor gebruik met CAS 12 V en 18 V Accu's, 18 V-accu's van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®

Stroomvoorziening.

- **Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.**
- **Met verwijderbare diffuser.**
- **Geïntegreerde draaggreep en nieuwe voet voor flexibele uitlijning en directe montage op het SCANGRIP®-statief of aan magneethouders.**

#### Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

---

**Technische beschrijving**

Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom	400 - 4000 lm
Totale hoogte	230 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
IP-klasse	IP 65
Totale lengte	240 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Totale breedte	104 mm
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Producttype	Straler