

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	140 mm
ISO-code houder	A12L SDQCR/L07
Middenverplaatsing L ₃	8 mm
Koplengte L ₁	25 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang