

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	269989 25/11
GTIN	4067263787181
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	31 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Spanhoogte L_2	23 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Middenverplaatsing L_3	16 mm
Koplengte L_1	40 mm
Totale lengte L	200 mm
ISO-code houder	A25R SDQCR/L11
Schacht-Ø D_s	25 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang