

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250002 20/12
GTIN	4067263121138
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 8
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 49
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Serie	Master Eco
ISO-code houder	DCLNR/L 2020H12
Totale lengte L	100 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schachtgrootte	20 mm

Klemstuk, schroef, O-ring	259036 22
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 8	259027 8
Klemstukunit Type 22	259036 22
Onderlegplaat Type 49	259031 49