

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251915 20/08
GTIN	4067263122357
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259033 6
Serie	Master Eco
Koplengte L ₁	35 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 9
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	8 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 26
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
ISO-code houder	DWLNLR/L 2020K08
Functiebreedte L ₄	25 mm

Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder